


Elementos de conexión H1,0/16 GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/16 GE SV
Código	9028320000
Versión	Terminal tubular, aislado, 12 mm, 10 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190902087
U.E.	500 Pieza
Embalaje	MultiPack

Elementos de conexión H1,0/16 GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	16 mm	Anchura (pulgadas)	0,63 inch
Peso neto	0,124 g		

Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

Terminales tubulares

Color	Weidmüller	Diámetro del aislamiento (D2)	3 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	1,4 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,25 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm	L1 en mm	16 mm
Longitud de desaislado	12 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	10 mm
Sección de conexión del conductor	1 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 17

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Elementos de conexión H1,0/16 GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

