
Elementos de conexión
H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H4,0/14DS GR
Código	9028520000
Versión	Terminal tubular, aislado, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248049035
U.E.	500 Pieza
Embalaje	suelto

Hoja técnica

Elementos de conexión
H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas)	0,551 inch
Peso neto	0,222 g		

Datos técnicos

Versión	aislado

Terminales tubulares

Denominación militar	T 20A 023 A	Diámetro del aislamiento (D2)	4,8 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	2,8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,3 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,2 mm	L1 en mm	14 mm
Longitud de desaislado	10 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Sección de conexión del conductor	4 mm²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD, EPLAN

Elementos de conexión
H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

