


Elementos de conexión H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/22DS R ZH
Código	9036330000
Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 14 mm, rojo
GTIN (EAN)	4032248338566
U.E.	500 Pieza
Embalaje	suelto

Elementos de conexión H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	22 mm	Anchura (pulgadas)	0,866 inch
Peso neto	0,212 g		

Datos técnicos

Versión	Terminal tubular doble
---------	------------------------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,3 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm	L1 en mm	22 mm
Longitud de desaislado	21 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	14 mm
Sección de conexión del conductor	1 mm ²	Sección de conexión del conductor	AWG, máx.
			AWG 17

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Elementos de conexión H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

