

Elementos de conexión H0,5/14 ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Tipo | H0,5/14 ZH OR |
| Código | 9037200000 |
| Versión | Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, naranja |
| GTIN (EAN) | 4008190492397 |
| U.E. | 500 Pieza |
| Embalaje | suelto |

Elementos de conexión H0,5/14 ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|---------|--------------------|------------|
| Anchura | 14 mm | Anchura (pulgadas) | 0,551 inch |
| Peso neto | 0,095 g | | |

Datos técnicos

| | |
|---------|------------------------|
| Versión | Terminal tubular doble |
|---------|------------------------|

Terminales tubulares

| | | | |
|---|------------|---|---------------------|
| Altura de aislamiento (A) | 5 mm | Anchura del aislamiento (B) | 3 mm |
| Color | Weidmüller | Diámetro para superficie de contacto (D1) | 1,4 mm |
| Espesor del aislamiento (S2) | 0,3 mm | Espesor del manguito de metal (S1) | 0,15 mm |
| L1 en mm | 14 mm | Longitud de desaislado | 11 mm |
| Longitud de superficie de contacto (L2) | 8 mm | Sección de conexión del conductor | 0,5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 20 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | | |

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

| | |
|---------------------|--|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Datos de ingeniería | STEP |
| Folleto/catálogo | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |

Hoja técnica

**Elementos de conexión
H0,5/14 ZH OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

