


Elementos de conexión H1,0/15 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/15 ZH GE
Código	9037260000
Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190492731
U.E.	500 Pieza
Embalaje	suelto

Elementos de conexión H1,0/15 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0,591 inch
Peso neto	0,13 g		

Datos técnicos

Versión	Terminal tubular doble
---------	------------------------

Terminales tubulares

Altura de aislamiento (A)	5,8 mm	Anchura del aislamiento (B)	3,2 mm
Color	Weidmüller	Diámetro para superficie de contacto (D1)	2 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0,3 mm	Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm
L1 en mm	15 mm	Longitud de desaislado	11 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm	Sección de conexión del conductor	1 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 17		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Elementos de conexión H1,0/15 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

