Generador de tonos y probador

Generador de tonos.
Part No.: 515566

Features:

- Prueba redes de datacom, telecom, seguridad, vídeo y audio
- Switch de dos posiciones para señal sencilla o multi-tono
- LEDs de polaridad de línea, continuidad y voltaje
- Modo de batería para voz, proporciona alimentación para comunicaciones de voz a través de los pares no usados
- Prueba inicios y cables modulares para pruebas individuales o prueba de jack modulares
- Punta de plástico reemplazable para evitar cortos accidentales
- Rastree o identifique un cableado o cable en un grupo
- Conectores tipo caimán, RJ45, conector opcional tipo F

Especificaciones:

Generador de tonos
• Tonos de frecuencia: Altos alternados 500 Hz - 781 Hz ; Bajos alternados 446 Hz - 657 Hz
• Modo de batería para voz: 9V en un circuito de 600 ohms
• Protección de voltaje: 50 VDC ó 24 VAC
• Batería: 9V DC estándard o alcalina
• Aprobado por CE: EN 55022 Clase B para ITE y EN 55024
• Tamaño: 125 (Largo) x 68 (Ancho) x 26 (Alto) mm
• Peso: 120g

Probador
• Ganancia: 30 db
• Resistencia de la punta: 30 ohms (Punta Plástica)
• Batería: 9V DC estándard o alcalina
• Aprobado por CE: EN 55022 Clase B para ITE y EN 55024
• Tamaño: 210 (Largo) x 40 (Ancho) x 28 (Alto) mm
• Peso: 140g

Condiciones ambientales:
• Temperatura de operación: 0° C – 40° C

Contenido del paquete
• Probador de red
• Generador de tonos con conectores tipo caimán y RJ12
• Adaptador para conector tipo F a RJ45
• Bolsa para transportación
• Manual del usuario

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.











Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.