

Terminale planos LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIS 1,5M4 V
Código	9200310000
Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm² - 1.5 mm², rojo
GTIN (EAN)	4032248410132
U.E.	100 Pieza

Terminale planos LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	22,6 mm	Anchura (pulgadas)	0,89 inch
Profundidad	5,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,228 inch
Peso neto	0,75 g		

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	rojo
Densidad de conexión (S1)	0,75 mm	Dimensión	M 4
Dimensión (perno)	M 4	Diámetro del aislamiento (D)	4 mm
Diámetro exterior (d)	7,2 mm	Diámetro interior (d1)	4,3 mm
Longitud del aislamiento (b)	11,3 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0,5 mm ²

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Terminale planos LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

