

## Terminale planos LIP 1,5R12 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

#### Datos generales para pedido

Tipo	LIP 1,5R12 V
Código	<a href="#">9200460000</a>
Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	40322484 10309
U.E.	100 Pieza

## Terminale planos LIP 1,5R12 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	23,3 mm	Anchura (pulgadas)	0,917 inch
Profundidad	5,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,228 inch
Peso neto	0,71 g		

### Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	rojo
Dimensión	12,0 mm	Dimensión (longitud de la clavija)	12 mm
Diámetro del aislamiento (D)	4 mm	Longitud del aislamiento (b)	11,3 mm
Material/plástico	PVC	Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min. 0,5 mm <sup>2</sup>			

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>

**Hoja técnica**

**Terminale planos  
LIP 1,5R12 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

