

Terminale planos LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIF 6F638 RF
Código	9200660000
Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm ² - 6 mm ² , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410507
U.E.	100 Pieza

Terminale planos LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	24,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,965 inch
Profundidad	8,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,323 inch
Peso neto	1,9 g		

Conector

Aislamiento	Totalmente aislado	Ancho de conexión (d2)	6,3 mm
Color de identificación	amarillo	Dimensión	6,3 x 0,8 mm
Dimensión (terminal plano)	6,3 x 0,8 mm	Diámetro del aislamiento (D)	6,8 mm
Espesor de conexión (d3)	0,8 mm	Longitud del aislamiento (b)	13 mm
Material/plástico	PVC	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 4 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000616	ETIM 4.0	EC000616
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-03
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Terminale planos LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

