

Serie W WQV 70N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa. Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

Datos generales para pedido

Tipo	WQV 70N/3
Código	9512250000
Versión	Serie W, Conexión transversal, para bornes, Número de polos: 3
GTIN (EAN)	4008190403935
U.E.	5 Pieza

Serie W WQV 70N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	9,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,374 inch
Altura	51 mm	Altura (pulgadas)	2,008 inch
Profundidad	18,6 mm	Profundidad (pulgadas)	0,732 inch
Peso neto	44,01 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C		

Conexión transversal

Corriente nominal multipolar	192 A	Número de bornes puenteados	3
Tipo	Conexión transversal		

Datos del material

Material	cobre estañado	Color	gris plata
----------	----------------	-------	------------

Datos nominales

Intensidad nominal	192 A
--------------------	-------

Dimensiones

Paso en mm (P)	20,5 mm
----------------	---------

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado
------------------	-------------

Valores característicos del sistema

Versión	para bornes	Par de apriete (conexión transversal)	2,5...5 Nm
---------	-------------	---------------------------------------	------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Serie W WQV 70N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	36042_WQV_70N-3_DXF.dxf STEP
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN