

DAE (elemento de ventilación) DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los elementos de compensación de presión para obtener una buena ventilación y purga de la caja, y para evitar la formación de agua de condensación, cumpliendo la correspondiente clase de protección IP 69k.

Datos generales para pedido

Tipo	DAE M12 PA LONG
Código	1868570000
Versión	DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamida 6
GTIN (EAN)	4032248440429
U.E.	10 Pieza

DAE (elemento de ventilación) DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	17,4 mm	Longitud (pulgadas)	0,685 inch
Peso neto	1,7 g		

Datos generales

Calibre de llave 1	17 mm	Caudal de aire	0,8 l/min a 0.1 bar ΔP , hasta 7.6 l/min a 1bar ΔP
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Junta tórica	NBR
Longitud de rosca	10 mm	Material	Poliamida 6
Par de apriete pieza de conexión, máx.	1 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	0,5 Nm
Paso de rosca	1,5 mm	Prensaestopas	Métrico
Punto de entrada de agua	> 1,5 bar	Tipo de protección	IP66, IP68, IP69K
Tipo de protección con GWDR	IP66, IP68, IP69K	Tuerca (externa)	M 12

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN

Hoja técnica

**DAE (elemento de ventilación)
DAE M12 PA LONG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

