

DAE (elemento de ventilación) DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los elementos de compensación de presión para obtener una buena ventilación y purga de la caja, y para evitar la formación de agua de condensación, cumpliendo la correspondiente clase de protección IP 69k.

Datos generales para pedido

Tipo	DAE M12 SS
Código	1868550000
Versión	DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acero inoxidable 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405
U.E.	10 Pieza

DAE (elemento de ventilación) DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	21,1 mm	Longitud (pulgadas)	0,831 inch
Peso neto	15,2 g		

Datos generales

Calibre de llave 1	17 mm	Caudal de aire	0,4 l/min a 0,1 bar ΔP , hasta 5,0 l/min a 1 bar ΔP
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Junta tórica	NBR	Longitud de rosca	10 mm
Material	Acero inoxidable 1.4305 (303)	Par de apriete pieza de conexión, máx.	1,5 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	1,5 Nm	Paso de rosca	1,5 mm
Prensaestopas	Métrico	Punto de entrada de agua	> 1,5 bar
Tipo de protección	IP66, IP68, IP69K	Tipo de protección con GWDR	IP66, IP68, IP69K
Tuerca (externa)	M 12		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN_WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

Hoja técnica

**DAE (elemento de ventilación)
DAE M12 SS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

