

LogiLink®
www.LogiLink.com

Best Connectivity

LogiLink®

BT0024

**Receptor y transmisor
de audio Bluetooth**



Manual del usuario | ES

Size: 84 x 118.4mm

* 100P 雪銅紙

* 騎碼釘裝訂, 一本德文(在前)英文手冊,
另一本西班牙文(在前)波蘭文手冊

* 兩面, 正四色反四色彩色印刷



De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente.

Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.

1.0 Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre sobre una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado.

No coloque el dispositivo en la luz directa del sol o en lugares con alta temperatura. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.

No lo coloque en un futuro próximo de fuentes de calor, como radiadores u otros aparatos que producen calor.

No exponga el dispositivo a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.

No lo coloque en el baño o la cocina en un futuro próximo de un fregadero. Evite el contacto directo con agua.

No trate de abrir el dispositivo.

Antes del primer uso de nuestro producto hacer una copia de seguridad de sus datos.

No nos hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar a la intención o negligencia grave.

En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limita al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.

Felicitaciones a la compra de BT0024!

Por favor, lea el Manual e instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.

2.0 Introducción

Cuando BT0024 es usado como un transmisor Bluetooth, puede ser conectado a su walkman o PC para transmitir de forma inalámbrica la música a su receptor estéreo Bluetooth (como auriculares Bluetooth estéreo, altavoz Bluetooth estéreo y así sucesivamente). Cuando se utiliza como un receptor de Bluetooth, puede conectarse a su receptor estéreo común para la música de forma inalámbrica a reproducirse desde el reproductor de audio Bluetooth.

2.1 Característica

- Cambie libremente entre el emisor y el receptor Bluetooth Bluetooth
- Conector de 3,5 mm se adapta a la mayoría de los dispositivos de audio
- Permitir que los dispositivos de audio para transmitir audio estéreo sin cables
- Apague el altavoz Bluetooth no a un altavoz Bluetooth, reproducir música de Bluetooth A2DP teléfono móvil habilitado para A2DP y otros

2.2 Especificaciones


- Versión de Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP y AVRCP
- Bluetooth rango de frecuencia: 2.402GHz-2.480GHz
- Alcance: 10 metros, Clase 2
- Tiempo de trabajo: TX - Hasta 11 horas / RX - Hasta 6 horas
- Batería recargable de 270mAh Li-polímero de litio
- Entrada de Tensión de carga: DC 5V
- Tiempo de carga: Alrededor de 3 horas
- Dimensiones: 51,4 × 34,7 × 8,6 mm
- Peso: 48.5g

2.3 Contenido Del Paquete

- 1 x Bluetooth Transmisor y Receptor de Audio
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x 3.5mm macho a macho cable de audio
- 1 x Manual de usuario

3.0 Instalación

3.1 Visión De Conjunto



1. Tecla multifunción (MFB): Encendido / apagado, sincronización
2. Conector de carga
3. Indicador LED
4. 3.5mm audio jack
5. TX / RX interruptor
6. 3.5mm a 3.5mm cable de audio

3.2 Requisitos del sistema

- a) Cuando BT0024 es usado como un transmisor Bluetooth, es necesario preparar un reproductor de audio de 3,5 mm de salida de audio y un receptor de Bluetooth A2DP, tales como auriculares Bluetooth estéreo, altavoz estéreo Bluetooth, etc.
- b) Cuando BT0024 es utilizado como un receptor de Bluetooth, es necesario preparar un receptor estéreo de 3,5 mm con entrada de audio y un transmisor Bluetooth A2DP, como el teléfono móvil Bluetooth, MP3 Bluetooth, etc.

3.3 Carga de la batería incorporada

■ La primera carga:

Cargue la batería completamente antes de usar el transmisor.

■ Batería baja:

Cuando el LED rojo parpadea durante el uso, la batería es de baja potencia y necesita ser cargado.

1. Conecte el cargador o cable de carga en el enchufe de alimentación de CA estándar
2. Conecte el otro extremo del cargador o cable de carga en el puerto de carga del BT0024
Luz roja en la → carga
Luz roja apagada → La carga ha finalizado
3. Se tarda aproximadamente 2,5 horas para terminar la carga


3.4 TX/RX Mode

■ Modo TX

Selección del modo: Por favor, ponga el interruptor de TX / RX a TX antes de cambiar el modo en BT0024.

Adding Bluetooth transmitting in non Bluetooth devices

PC without Bluetooth



Nota: TX o RX modo no se puede cambiar después de la conexión BT0024.

1. Encender / apagar el transmisor


Función	Operación	Indicador LED
Encendido del transmisor	Pulsar  botón durante 3-4 segundos	LED azul está encendido durante 1 segundo
Desconexión del transmisor	Pulsar  botón durante 3-4 segundos	El LED rojo está encendido durante 1 segundo y luego se apaga

2. Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth

Después de conectar el transmisor a un receptor estéreo Bluetooth, puede disfrutar de la música sin cables. Antes de vincular, por favor asegúrese de que su receptor estéreo Bluetooth compatible con el perfil Bluetooth A2DP.

Los pasos de emparejamiento son las siguientes:

- 1). Asegúrese de que el transmisor está apagado, de lo contrario, apagar;
- 2). Mantenga el transmisor y el receptor Bluetooth estéreo en metros
- 3). Encienda su receptor estéreo Bluetooth y hacerlo entrar en el modo de emparejamiento
- 4). Presione y mantenga presionado el botón MFB del transmisor durante 5 ó 7 segundos y no lo suelte hasta rojo y azul LED parpadean alternativamente, en este momento, el transmisor entrado en el modo de emparejamiento;
- 5). El transmisor buscará automáticamente el receptor Bluetooth estéreo y terminar la conexión
- 6). Tras el éxito de conexión de luz LED azul del transmisor parpadea dos veces cada 4 segundos
- 7). Conecte el transmisor a su reproductor de música a través de audio jack de 3.5mm para reproducir música.



Nota: El modo de emparejamiento tendrá una duración de 2 minutos. El transmisor entrará en modo de espera si no hay dispositivos se pueden conectar en 2 minutos. El transmisor puede asociarse con un receptor estéreo Bluetooth cuyo PIN NO ... es "0000", "1234" o "1111", "8888".

3. Volver a conectar a un dispositivo Bluetooth

1). la conexión automática

Cada vez que se enciende el transmisor, automáticamente se conectará al último dispositivo conectado.

2). Manual de conexión

Cuando el transmisor está en modo de espera y no se conecta a cualquier dispositivo, pulse brevemente el botón una vez, automáticamente se conecta a un dispositivo conectado por última vez.

3). Se puede conectar

Además, cuando el transmisor está en modo de espera y no se conecta a cualquier dispositivo, que puede aceptar la petición de conexión enviado por el receptor que se ha apareado con el transmisor antes.

4). Auto-off

El transmisor se apaga automáticamente si no hay dispositivos se pueden conectar a los 5 minutos.

5). Borrar lista de sincronización

Asegúrese de que el transmisor está apagado, presione y mantenga presionado el botón durante unos 10 segundos y suéltelo hasta que el LED rojo se enciende durante 1 segundo y luego el LED azul está encendido durante 1 segundo.


6). Indicador LED

Indicador LED	Estado del transmisor
LED azul parpadea continuamente	El modo de emparejamiento
LED azul parpadea una vez cada 1 segundo	Modo de espera y no está conectado a un dispositivo
LED azul parpadea dos veces cada 4 segundos	Conectado a un dispositivo
El LED rojo parpadea	Bajo consumo

■ Modo RX

Selección del modo: Por favor, ponga el interruptor de TX / RX al modo RX antes de encender BT0024.

Adding Bluetooth Receiver in non Bluetooth speakers



Nota: TX o RX modo no se puede cambiar después de la conexión BT0024.

1. Encender / apagar el receptor

Función	Operación	Indicador LED
Encender el receptor	Pulsar  botón durante 3-4 segundos	LED azul está encendido durante 1 segundo
Desconexión receptor	Pulsar  botón durante 3-4 segundos	El LED rojo está encendido durante 1 segundo y luego se apaga

2. Emparejamiento con dispositivos Bluetooth

Para activar el modo de emparejamiento

Función	Operación
Entrada en el modo de emparejamiento	Asegúrese de que el receptor está apagado, pulse y mantenga  botón durante unos 5 ~ 7 segundos, y no lo suelte hasta que los LED rojo y azul parpadea alternativamente

Nota: La pareja voluntades modo últimos 2 minutos. El receptor cambiará automáticamente al modo de espera si no hay dispositivos se pueden conectar a los 2 minutos.

Sincronización con un teléfono móvil Bluetooth

Por favor, asegúrese de que su teléfono móvil es compatible con Bluetooth. Las medidas específicas de emparejamiento puede variar con diferentes modelos de teléfonos celulares. Por favor, consulte el manual de usuario de su teléfono móvil para obtener más información. Los pasos de emparejamiento generales son las siguientes:

- 1). Mantenga el receptor y el teléfono móvil Bluetooth a 1 metro cuando el emparejamiento
- 2). Entre en el modo del receptor de emparejamiento (consulte "Cómo acceder al modo de emparejamiento")
- 3). Activa la función Bluetooth de su teléfono celular y configurar el teléfono móvil para buscar los dispositivos Bluetooth dentro del alcance. Después de finalizada la búsqueda, seleccione "BT0024" de la lista de dispositivos que aparece
- 4). De acuerdo con la indicación, ingrese la contraseña o PIN No: "0000";
- 5). Si se le pregunta por su teléfono celular para conectarse, seleccione "Sí"
- 6). Tras el éxito de conexión de luz LED azul del receptor parpadea dos veces cada 4 segundos.

Notas:

1. Si el emparejamiento falla, por favor apague el receptor y vuelva a par-de acuerdo a los pasos 1 ~ 6 se ha mencionado anteriormente.
2. Después de la vinculación se realiza correctamente, el auricular y el teléfono móvil se acordará entre sí, ya no tendrá que volver a tiempo par siguiente. El receptor puede recordar 8 dispositivos emparejados, cuando el número de dispositivos emparejados excede de 8, la primera de ellas se sustituye.
3. Cada vez que el receptor está encendido, se conectará con el último dispositivo conectado automáticamente. Si desea sincronizarlo con otros dispositivos, desactive la función Bluetooth del dispositivo actual primero y tratar de vincular el receptor para el nuevo dispositivo de acuerdo con los pasos 1 ~ 6 se ha mencionado anteriormente.

3. Escuchar música

Cuando BT0024 es utilizado como un receptor, puede conectar a unos auriculares estéreo de 3,5 mm o altavoces estéreo con un cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm. Ahora puedes escuchar música en pausa y control / reproducción de música.

Función	Estado del receptor	Operación
Pausa	Reproducción de música	Pulse brevemente  una vez el botón
Jugar	Haciendo una pausa	Pulse brevemente  una vez el botón

4. Volver a conectar a un dispositivo Bluetooth

La conexión automática

Cada vez que se enciende el receptor, automáticamente se conectará al último dispositivo conectado.

Manual de conexión

Cuando el receptor está en modo de espera y no se conecta a cualquier dispositivo, pulse brevemente  una vez el botón, automáticamente se conecta a un dispositivo conectado por última vez.

5. Auto-off

El receptor se apagará automáticamente si no hay dispositivos se pueden conectar a los 5 minutos.

6. Borrar lista de sincronización

Asegúrese de que el transmisor está apagado, presione y mantenga presionado el botón durante unos 10 segundos y suéltelo hasta que el LED rojo se enciende durante 1 segundo y luego el LED azul está encendido durante 1 segundo.

7. Indicador LED

Indicador LED	Status of the transmitter
LED azul parpadea continuamente	El modo de emparejamiento
LED azul parpadea una vez cada 1 segundo	Modo de espera y no está conectado a un dispositivo
LED azul parpadea dos veces cada 4 segundos	Conectado a un dispositivo
El LED rojo parpadea	Bajo consumo

4.0 FAQs

1. Qué hacer cuando BT0024 no se puede encender?

Por favor, cárguela.

2. Qué hacer cuando BT0024 no puede vincular y conectar a un dispositivo Bluetooth?

- 1). Asegúrese que el receptor estéreo Bluetooth compatible con A2DP
- 2). Asegúrese de que el receptor estéreo Bluetooth se coloca dentro de los 5 metros
- 3). Asegúrese que el receptor estéreo Bluetooth ya ha entrado en el modo de asociación.

3. Qué hacer cuando BT0024 no se puede apagar?

Por favor, cárguelo durante aproximadamente 2 segundos.



Declaración CE:

Este dispositivo corresponde a la directiva europea 1995/5/CE: Con el signo CE LogiLink®, una marca registrada de la 2direct GmbH garantiza que el producto se ajustaba a las normas básicas y directivas. Estas normas se pueden solicitar en línea en www.logilink.com. Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.