

## Terminale planos VFSKHV/1,5-2,5/638

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

#### Datos generales para pedido

Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/638
Código	<a href="#">1491940000</a>
Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301922
U.E.	100 Pieza

## Terminale planos VFSKHV/1,5-2,5/638

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso	0,14 g	Peso neto	1,35 g
------	--------	-----------	--------

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Conector

Aislamiento	Totalmente aislado	Ancho de conexión (d2)	6,3 mm
Color de identificación	azul	Espesor de conexión (d3)	0,8 mm
Longitud 1 (l1)	21,5 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

### Clasificaciones

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

### Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>

**Hoja técnica**

**Terminale planos  
VFSKHV/1,5-2,5/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

