

WKM WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La tapa transparente y sin halógenos del señalizador **WKM** ofrece una excelente protección frente a las influencias ambientales. Es adecuado para prácticamente cualquier sección de conductor gracias a la firme fijación mediante abrazaderas.

Las etiquetas impresas se insertan en el WKM y quedan aseguradas con un clip. Los señalizadores para cables WKM son la solución ideal para una máxima eficiencia en trabajos in situ.

Ventajas de utilización del señalizador para cables WKM

- Posibilidad de imprimir individualmente etiquetas de papel y poliéster con impresoras de oficina convencionales
- Su robusto diseño y utilización con las etiquetas MultiCard ELS garantizan la máxima protección frente a las influencias ambientales

Datos generales para pedido

Tipo	WKM 8/20
Código	1753490000
Versión	WKM, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248010615
U.E.	50 Pieza

WKM
WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0,315 inch
Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0,787 inch
Profundidad	3,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,138 inch
Peso neto	0,457 g		

Datos generales

Anchura	8 mm	Color	transparente
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Material	Polipropileno	Tipo de impresión	sin imprimir

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	115 mm	Diámetro externo del conductor, min.	7 mm
Sección de conexión del conductor, max.	150 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²
diámetro externo del conductor	7 - 115 mm		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP

WKM
WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ejemplo de uso

