

Bridas-tornillo KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Apantallamiento y toma de tierra

Nuestros bornes de apantallamiento y cables de tierra, que cuentan con diferentes tecnologías de conexión, le permiten proteger de forma eficaz tanto a las personas como los equipos de las interferencias, tales como campos magnéticos o eléctricos. Una completa gama de accesorios es el broche de oro de nuestros productos.

Datos generales para pedido

Tipo	KLBUE 4-13.5 SC
Código	1712311001
Versión	Bridas-tornillo, Bridas, Acero
GTIN (EAN)	4032248032358
U.E.	10 Pieza

Bridas-tornillo KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	20,1 mm	Anchura (pulgadas)	0,791 inch
Altura	22 mm	Altura (pulgadas)	0,866 inch
Profundidad	31,45 mm	Profundidad (pulgadas)	1,238 inch
Medida de fijación, anchura	18,9 mm	Peso neto	17,3 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C		

Conductor embornable (conexión nominal)

Diámetros de cable, max.	13,5 mm	Diámetros de cable, min.	4 mm
--------------------------	---------	--------------------------	------

Datos del material

Material	Acero	Color	plata
----------	-------	-------	-------

Dimensiones

Longitud de rosca	5,3 mm	Paso en mm (P)	20 mm
-------------------	--------	----------------	-------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de fijación	enclavado
Tipo de montaje	Tornillo	Versión a prueba de explosivos	No

Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento
---------	----------------------------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Homologaciones en línea

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

**Bridas-tornillo
KLBUE 4-13.5 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Descargas**

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN