

Herramientas STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX
Código	9005000000
Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar, conductor rígido y flexible con aislamiento PVC, 10mm ² , 25mm
GTIN (EAN)	4008190072506
U.E.	1 Pieza

**Herramientas
STRIPAX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	190 mm	Anchura (pulgadas)	7,48 inch
Altura	99 mm	Altura (pulgadas)	3,898 inch
Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0,866 inch
Peso	225 g	Peso neto	222 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Herramientas para desaislar

Longitud de desaislado, máx.	25 mm	Sección de conexión del conductor, máx.	10 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0,08 mm ²	Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm ²
Sección mín. AWG	AWG 28	Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC
Zona de desaislado, min.	0,08 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN

**Herramientas
STRIPAX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

