

Ethernet industrial IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Interfaz de asistencia FrontCom[®] Micro con USB en IP65

Datos generales para pedido

Tipo	IE-FCM-USB-A
Código	1018840000
Versión	FrontCom Micro acoplamiento USB, USB 2.0, Tipo A
GTIN (EAN)	4032248730094
U.E.	10 Pieza

**Ethernet industrial
IE-FCM-USB-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Espesor de pared, máx.	3 mm	Espesor de pared, mín.	1 mm
Peso neto	2,3 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Par de apriete de la tuerca de sujeción	2 Nm	Conexión 1	USB A
Conexión 2		Descripción del artículo	FrontCom Micro acoplamiento USB, USB 2.0
	USB A		
Modo de conexión	Tipo A	Color	negro
Material capotas		Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box
Apantallamiento	PA UL 94 V0	Tipo de protección	
	contacto de apantallamiento 360°		IP65, cerrado
Ciclos de enchufado	≥ 1500		

Normas

Conector norma	IEC 61076-3-107	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	-----------------	----------------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000674	ETIM 4.0	EC000674
ETIM 5.0	EC000674	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Ethernet industrial IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas


Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	DUXR.E316369

Ethernet industrial IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Sección del montaje

