

maxGUARD AMG EP 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Una distribución de corriente de control segura y fácil de mantener, que pueda instalarse de tal manera que se ahorre tiempo y espacio, es una condición indispensable para que las máquinas y las instalaciones funcionen de manera eficiente.

Con el nuevo sistema maxGUARD, los bornes (que antes se instalaban por separado) para distribuir el potencial a las salidas de los monitores de carga electrónica se convierten en una parte integral de un sistema de distribución de corriente de control de 24 V CC.

La combinación innovadora de la supervisión de cargas y de distribución de potencial ahorra tiempo durante la instalación, aumenta la seguridad contra los fallos y reduce la cantidad de espacio requerido sobre la guía de montaje en un 50%.

Datos generales para pedido

Tipo	AMG EP 2010
Código	2495380000
Versión	Elemento de fijación
GTIN (EAN)	4050118505306
U.E.	30 Pieza

maxGUARD AMG EP 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0,315 inch
Altura	125 mm	Altura (pulgadas)	4,921 inch
Profundidad	96,5 mm	Profundidad (pulgadas)	3,799 inch
Peso neto	32,795 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	55 °C	Temperatura de servicio, min.	-25 °C
Temperatura de servicio	-25 °C...55 °C	Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C

Datos generales

Revestimiento conforme	Sí	Temperatura de servicio	-25 °C...55 °C
Tipo de protección	IP20		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000886	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	Manual_maxGUARD
Homologación/certificado/documento de conformidad	Declaration of Conformity