

Best Connectivity

LogiLink®

UA0126

**USB2.0 13-Port Hub,
con interruptor de
encendido / apagado**



Manual del usuario | ES



No tire el aparato junto con la basura normal del hogar al final de su vida, pero llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

1.0 Instrucciones de seguridad

Coloque siempre el dispositivo en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado.

No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con alta temperatura. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.

No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o dispositivos de producción de calor.

No exponga el dispositivo a la lluvia, agua, humedad o alta humedad.

No lo coloque en el baño o la cocina, cerca de un fregadero.

Evite el contacto directo con agua.

No trate de abrir el dispositivo.

Antes de la primera utilización de nuestro producto haga una copia de seguridad de sus datos.

No nos hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar a una intención o negligencia grave.

En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.

Felicitaciones a la compra de UA0126 !

Por favor, lea el Manual e instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.

2.0 Introducción

2.1 Especificación:

- Conforme a la USB1.1/2.0 Especificación
- Soporta USB2.0 de alta velocidad de hasta 480 Mbps
- 1x Upstream Port & 13x Downstream Ports
- Equipado con un exceso de corriente de detección y protección
- Conectar hasta 127 dispositivos USB
- LED indicadores de estado
- Incluye adaptador de alimentación externa (5V, 3.5A)
- Plug & Play
- Soporte Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista/7, en Mac OS 10,4,x o superior

2.2 Contenido del paquete:

- 1 x USB2.0 Hub de 13 puertos
- 1 x Adaptador de alimentación externa (5V, 3.5A)
- 1 x Manual del usuario


3.0 Conexión

■ Instalación USB

Solo conecte el UA0126 en un puerto USB disponible. El sistema operativo detectará automáticamente el, nuevo dispositivo e instalará el driver necesario.

■ Operación

Para conectar con el PC los puertos USB.




USB Port



Interruptor de encendido / apagado

■ Diagrama



La marca CE confirma que este producto cumple los principales requisitos de la Directiva 2004/108/EC y 2006/95/EC y el Parlamento Europeo y del Consejo de Europa en materia de telecomunicaciones y los terminales en relación con la seguridad y la salud de los usuarios y del cumplimiento de la interferencia electromagnética. La CE se ha demostrado. Estas declaraciones son depositados por el fabricante.