

# Multimedia sin límites: Repartidores a/V escalables de Cat. 5e

**VanCryst™**  
Professional A/V Solutions by ATEN

Soluciones de distribución multimedia

**ATEN®**  
Simply Better Connections™

Larga distancia | alta calidad de imagen

Las soluciones de distribución multimedia de ATEN se ofrecen en tres paquetes con diferentes funciones y ventajas, según el tipo de instalación requerida.



## VS1504 – VS1508

### + VB552

- Transmite 1 señal VGA más sonido a 4/8 dispositivos de salida
- Distancia de transmisión máx. de 450 m (bidireccional)
- Salida A/V dual
- Funcionalidad RS-232

## VS1204 – VS1208

### + VE170R(Q)

- Transmite 1 señal VGA a 4/8 dispositivos de salida
- Distancia de transmisión máx. 300 m
- Tecnología de compensación de señal

## VS1804 – VS1808

### + VE800R

- Transmite 1 señal HDMI a 4/8 dispositivos de salida
- Distancia de transmisión máx. de 60 m
- Admite imágenes en 3D



### » DATOS TÉCNICOS

#### VS1204 – VS1208 + VE170R(Q)

- Reparte una señal de entrada de audio / imagen a 4/8 dispositivos de salida audio / visualización
- Salida VGA local
- Admite un ancho de banda de hasta 225 MHz
- Utilice un cable de Cat. 5e para ampliar la distancia de transmisión hasta 300 m
- Calidad gráfica superior: resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
- Tecnología de compensación de señal para la sincronización de señales RVA
- Transmisión del sonido
- Protección contra descargas electrostáticas hasta 8 kV / 15 kV

#### VS1504 – VS1508 + VB552

- Reparte una señal de entrada de imagen a miles de dispositivos de salida a través de cables de Cat. 5e
- Salida VGA local
- Conexión en cascada de tres niveles
- Admite la transmisión del sonido y dispositivos para puerto serie (RS-232)
- Utilice un cable de Cat. 5e para ampliar la distancia de transmisión hasta 450 m
- Calidad gráfica superior hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
- Función de activación/desactivación de grupos de pantallas
- Mando a distancia por infrarrojos para encender/apagar las pantallas y ajustar la imagen

#### VS1804 – VS1808 + VE800R

- Reparte una señal de entrada HDMI a 4/8 dispositivos de salida HDMI a través de cables de Cat. 5e
- Amplía la distancia de transmisión a hasta 60 m
- Salida HDMI local
- HDCP 1,2 compatible
- La función CEC (Consumer Electronics Control) permite que los dispositivos HDMI interconectados puedan comunicarse con y responder al mando a distancia
- Conexión en cascada de tres niveles
- Calidad gráfica superior - resoluciones HDTV de alta definición 480p, 720p, 1080i y 1080p (1920 x 1080)
- Admite imágenes en 3D
- Selección del modo EDID



**Las soluciones de distribución multimedia de ATEN son ideales para cualquier instalación donde se tengan que enviar contenidos multimedia a varios destinos, tales como:**

- Pantallas en tiendas, puntos de venta y ferias comerciales
- Difusión de información en lugares públicos
- Pasillos en cines, centros de servicio de atención al cliente
- Centros de control de datos
- Eventos deportivos, gimnasios, centros de bowling
- Centros financieros, bancos
- Aulas de clase, salas de conferencia