



Convertidor HDMI a VGA

HDMI Macho a VGA hembra, con audio, negro

Part No.: **151559**

Conecta fácilmente una fuente HDMI a una pantalla VGA

El Convertidor HDMI a VGA de Manhattan ayuda a estabilizar una conexión rápida, sencilla y funcional entre modelos recientes de computadoras y fuentes de medios equipados con HDMI con monitores, proyectores y otras pantallas con entrada VGA. El Convertidor HDMI a VGA de Manhattan se instala fácil y rápidamente y no requiere complicadas configuraciones para extender el tiempo de vida y aprovechar la inversión realizada en pantallas VGA, proyectores y otros equipos. Esta solución de bajo consumo de energía, rentable y confiable permite a los usuarios transmitir el ancho de banda de HDMI, su resolución, sus colores y más, sin la necesidad de gastar en actualizar a nuevos y costosos monitores y proyectores. Su diseño "todo en uno" ayuda a tener una solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y desorden para mantener las instalaciones y los espacios de trabajo ordenados. Su puerto estereo de 3.5 mm permite al convertidor transmitir audio a un dispositivo de sonido externo con su cable 3.5 mm incluido.

Features:

- Convierte una señal digital HDMI a video análogo VGA, con puerto de salida de audio
- Disfruta de imágenes en alta definición en un monitor VGA, proyector u otra pantalla; soporta salida de video análogo de 1080p
- Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia EMI y otras
- Conectores con chapa de oro, para mejor desempeño
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
- Puerto Micro-USB para energía adicional si es requerida
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- UL20276
- HDMI 1.3

Contactos

- Macho HDMI 19 pines, con chapa de oro
- Hembra VGA de 15 pines, con chapa de níquel
- Macho 3.5 mm, con chapa de oro
- Hembra 3.5 mm, con chapa de níquel
- Terminales moldeadas en PVC
- Blindado

- Conectores 30 AWG
- Blindado en PET y aluminio
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia conductiva: 5 Ohm
- Forro de plástico térmico
- Largo: 30 cm
- Peso: 34 g

Cable de audio

- 2 conectores macho 3.5mm
- Cable de 32 AWG
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Terminales de PVC
- Longitud: 0.5 m (1.5 ft.)

Contenido del paquete:

- Convertidor HDMI a VGA
- Cable de audio estereo



