

2 en 1 : Arrancador y alimentación 12V.

- Arranca instantáneamente las motos, los vehículos, autocaravanas, puesto que está sin riesgo para el electrónico embarcado del vehículo.
- Alimenta todos los aparatos eléctricos en 12V DC, gracias a su batería interna 22 Ah.
- Luz complementaria para facilitarle la visibilidad durante la intervención.








ARRANCADOR AUTONOMO

- ✓ **Batería agotada** : GYSPACK PRO arranca instantáneamente los vehículos ligeros, autocaravanas, furgones, de tecnología gasolina y diesel (*corriente de arranque 1750A en pico*).



ALIMENTACION ELECTRICA

- ✓ Gracias a su **poderosa batería integrada 22 Ah**, el GYSPACK PRO se convierte en distribuidor de alimentación autónomo 12V para todos los aparatos eléctricos : televisión, lámpara, ordenador portátil ...

| | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|
|  | 4W 61h |  | 15W 16h |  |
|  | 9W 27h |  | 24W 10h | 80W 3h |



LUZ COMPLEMENTARIA

- ✓ Una intervención en la obscuridad, el GYSPACK PRO es dotado de una lámpara constituida de 7 LED alta luminosidad.

EQUIPO PROFESIONAL









- ✓ **Cargador automático 230V / 12V Floating** : para una **carga** de la batería interna **sin vigilancia**.
 - recarga la batería a 100%, preserva su duración de vida y su rendimiento.
 - Puede quedarse conectado permanentemente al sector (*ponerlo en carga después de cada uso*).
- ✓ **Probador integrado** para visualizar el estado de carga de la batería interna.
- ✓ **Interruptor de batería ON/OFF**, protección en caso de errores de manipulación.
- ✓ **Alarma sonora contra las inversiones de polaridad.**
- ✓ **Cables de cobre 2 x 1.10m, ø 25mm² con pinzas 500 A aisladas.**



Incluye :
- Cargador 12V (ref. 054677)



CE - EN 60335-2-29

| INSIDE | START  | | | TEST  |  | PROTECTION | | | POWER SUPPLY  |  |  |  |
|--------|---|--------|--------------|--|---|-----------------|--------|---|--|---|---|---|
| | Battery | I 1V/C | Crancking CC | | | Peak Battery | ON/OFF |  | | | | |
| 22Ah | 12V | 600A | 1100A | 1750A | • | EXTERNAL 12V DC | • | • | 12V DC | - | 34x20x43 | 8.9 |