




Manual de instrucciones



Nº. Art SP50: 717-843032
Nº. Art SP100: 717-843063

Panel solar plegable
Polaroid SP50 | SP100

Ilustración del panel solar



Descripción de piezas

Nº de artículo	Artículo
1	Cable 14AWG 1m y clavija Anderson
2	Interruptor 18V a 36V (disponible solo con SP100)
3	Bolsa solar
4	Anderson para DC7909

Preguntas más habituales (FAQs)

P: ¿Qué tipo de batería puede cargarse con estos módulos solares?

- 1: baterías plomo-ácido sellada
- 2: baterías plomo-ácido coloidales
- 3: baterías de plomo-ácido abiertas
- 4: Polaroid PS300, LE5B y otros dispositivos de almacenamiento de energía compatibles con tensión de entrada de 18V. PS600 y LE108 necesitan una tensión de entrada de 36V.

P: ¿Cómo limpiar la superficie solar?

Retirar primero el polvo y la suciedad utilizando un cepillo suave. Usar un paño húmedo para limpiar la superficie del módulo solar para eliminar el polvo y la suciedad que pueda quedar. Cualquier deposición u otros productos adhesivos deben retirarse lo antes posible de la superficie solar para evitar afecte al rendimiento.

P: ¿Los módulos solares plegables son a prueba de agua?

Para maximizar la vida útil del módulo, no debe estar húmedo.

Parámetros técnicos

Producto	Tipo	Tamaño de módulo	Peso	Especificaciones				
				Potencia máx.	Voltaje a potencia máx.	Corriente a potencia máx.	Tensión circuito abierto	Corriente de corto-circuito
Nº Art.	Módulo	mm	kg	W	V	A	V	A
717-843032	4x12.5 W	355x290x25	2.30	50	17.8	4x0.70	22.3	4x0.76
717-843063	8x12.5 W	360x295x40	4.20	100	17.8	8x0.70	22.3	8x0.76
					35.6	8x0.35	42.7	8x0.38

Corriente de cortocircuitoConsejos de seguridad

- Antes de usar el producto, leer todas las precauciones de seguridad.
- Si el producto funciona anormalmente o está dañado, no usarlo.
- Evitar el contacto con el agua.
- Evitar que entren en contacto con el módulo objetos agudos.
- Conectar el panel solo a un conector de batería de alta calidad para evitar el riesgo de cortocircuito.
- No desmontar ni intentar reparar el módulo.
- No tocar ningún cable eléctrico expuesto en el lado de la batería.

Garantía y servicio al cliente

Garantía de producto limitada

Este producto viene con una garantía de reparación, sustitución o reembolso de un año. **Fusible excluido.**

Información de contacto

GBT GmbH		
An Gut Nazareth 18A 52353 Düren Alemania	Tél.: +49 (0) 2421 / 20 856-0 Fax: +49 (0) 2421 / 20 856-29	Corte local Düren, HRB 4475 WEEE-Reg.-No: DE67160248 www.gbt-international.com

This product is manufactured, distributed and sold by GBT GmbH. Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, and Polaroid Colour Spectrum are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under licence. GBT GmbH provides a manufacturers warranty and support for this product. PLR IP Holding, LLC does not manufacture this product or provides a manufacturers warranty or support. www.polaroid.com



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.