

# Wind SQUARE

## Ventilador de techo

*La solución perfecta para falsos techos*


El ventilador de techo Windsquare de Westinghouse presenta un diseño discreto que no perjudica el rendimiento.

Fabricado a partir de materiales resistentes para lograr un rendimiento duradero, fiable y silencioso, simplemente instale Windsquare en un falso techo para proporcionar una brisa fresca y reconfortante en oficinas, tiendas o cualquier lugar con una aplicación de falso techo.



El mando a distancia\* con soporte de pared incorpora un temporizador programable con 3 opciones:  
- Configuración de 2, 4 o 6 horas.

Indicador del ventilador con ledes de larga duración.



La rejilla de 360° gira hacia derecha e izquierda para una circulación del aire uniforme.



Marco opcional incluido para instalaciones en falso techos con placas de mayor tamaño.

*\*Necesita una pila CR2025 (no incluida).*



# Westinghouse

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF

# Wind SQUARE


## Ventilador de techo




### ESPECIFICACIONES

N.º art.	Tamaño	Acabado	Acabado de las aspas	Tamaño del motor	Dimensiones	Ampliación de las dimensiones del techo	Tipo de instalación	Inclinación de las aspas	Material	Potencia (A/M/B)	Voltaje	Longitud del cable conductor
72060	36 cm	Blanco	Blanco	78 x 74 x 25 mm	22 cm A x 62 cm A x 62 cm P	10,1 cm	En un falso techo	13°	Plástico	52/44/39	230V/50Hz	12 cm
R. P. M. (A/M/B)	Flujo máximo del ventilador (m3/min)	Eficiencia del caudal (m3/ Min) W	Nivel de ruido dB (A)	Consumo eléctrico en reposo (W)	Consumo eléctrico anual (kWh/a)	Velocidad máxima del aire (metros/s)						
1250/1130/920	99	2	62	0,38	17,14	3,28						


### INSTALACIÓN EN 4 SENCILLOS PASOS.




1. Retire una de las placas del falso techo.



2. Coloque el ventilador de techo dentro del falso techo.



3. Retire otra placa del techo e inserte 3 cables eléctricos dentro del bloque terminal.



4. Vuelva a colocar la placa en su sitio y asegúrese de que todas estén correctamente instaladas.

## YouTube Videos

Obtenga más información sobre Windsquare en solo unos minutos gracias a nuestros videos breves.



Visite nuestro canal de YouTube, donde encontrará vídeos didácticos sobre [www.youtube.com/Westinghouselighting](http://www.youtube.com/Westinghouselighting)



#### Características y prestaciones Video didáctico

Información general sobre el ventilador de techo Windsquare.



#### Resumen de instalación Video didáctico

Demostración sobre lo rápido y fácil que es instalar el ventilador de techo Windsquare.

©2019 Google Inc. Todos los derechos reservados. YouTube es una marca comercial de Google Inc.

Westinghouse Lighting Corporation, a Westinghouse Electric Corporation Licensee  
Krefelder Straße 562, D-41066 Mönchengladbach, Germany  
Tel.: +49 (0)2161-57307-0  
[www.westinghouselighting.eu](http://www.westinghouselighting.eu)  
[www.westinghouselighting.de](http://www.westinghouselighting.de)

International Headquarters  
12401 McNulty Road, Philadelphia, Pennsylvania U.S.A. 19154-1029  
Tel.: (001) (215) 671-2000  
[www.westinghouselighting.com](http://www.westinghouselighting.com)



# Westinghouse

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF