


SIVACON, Armario, caja vacía, según IEC 62208, con orificios de ventilación, IP20, Al: 2200 mm, An: 900 mm, P: 600 mm



### La versión

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Nombre comercial del producto    | SIVACON                      |
| Designación del producto         | Armario vacío                |
| Tipo de producto                 | según IEC 62208              |
| Tipo de superficie               | pintado con pintura al polvo |
| Tipo de producto / ejecución CEM | No                           |

### Clase de protección

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección IP           | IP20                  |
| Clase de protección del material | Clase de protección 1 |

### Idoneidad

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Apto para incorporar / para dimensionamientos métricos | Sí |
| <b>Aptitud para integración</b>                        |    |
| • instalación en superficie                            | Sí |
| • Instalación empotrada                                | No |
| Aptitud para uso / para uso al exterior                | No |

### Apariencia

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Código de color RAL | RAL 7035 |
|---------------------|----------|

|       |            |
|-------|------------|
| Color | gris claro |
|-------|------------|

## Detalles del producto

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Componente del producto                                            |    |
| • puerta de ventilación                                            | Sí |
| • placa de montaje                                                 | Sí |
| • puerta trasera                                                   | No |
| • puerta transparente                                              | No |
| • placa de montaje ajustable en profundidad                        | Sí |
| Propiedad del producto / de la caja / carcasa disponible en hilera | No |

## Número

|                      |   |
|----------------------|---|
| Número de cerraduras | 0 |
| Número de puertas    | 2 |

## Diseño Mecánico

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Altura                       | 2 200 mm  |
| Anchura                      | 900 mm    |
| Profundidad                  | 600 mm    |
| Tipo de fijación             |           |
| • Montaje en bastidor de 19" | No        |
| • montaje en base            | Sí        |
| • montaje en pared           | No        |
| Peso neto                    | 188,74 kg |
| Material                     | acero     |

## Certificados

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Designaciones de referencia |    |
| • según EN 61346-2          | U  |
| • según IEC 81346-2:2009    | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF1296-3VS4>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF1296-3VS4>

