

### Denominación del tipo de producto

### IE M12 Plug PRO (PROFINET)

IE M12 Plug PRO M12 Conector con caja de metal robusta y Sistema de montaje rápido, 180° salida de cable (código D) 1 embalaje = 1 unidad para SCALANCE X208 PRO y ET 200 PRO PN



### Aptitud para uso

Para conexión de cables eléctricos a SCALANCE X208PRO, ET200 PRO PN o ET200 eco PN, con contactos de deslizamiento de aislamiento

### Velocidad de transf.

Tasa de transferencia / con Industrial Ethernet 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

### Interfaces

#### Número de conexiones eléctricas

- para cables Industrial Ethernet FC TP 4
- para componentes de red o equipos terminales 1

#### Tipo de conexión eléctrica

- para cables Industrial Ethernet FC TP contactos de desplazamiento del aislamiento integrados para cables de instalación TP FC de 4 hilos
- para componentes de red o equipos terminales Conector M12 (código D)

#### Tipo de conexión eléctrica / FastConnect

No

### Datos mecánicos

Material / de la caja metal

Tipo de enclavamiento pasacables / conexión

## Diseño, dimensiones y pesos

Tipo de salida de cable	Salida de cable a 180°
Anchura	14 mm
Altura	14 mm
Profundidad	59 mm
Peso neto	37 g

## Condiciones ambientales admisibles

Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-20 ... +70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
• durante el transporte	-40 ... +80 °C
resistencia química / al agua	resistente
Grado de protección IP	IP67

## Características, funciones y componentes del producto / Generalidades

Propiedad del producto	
• sin silicona	Sí
Componente del producto	
• Alivio de tracción	Sí

## Normas, especificaciones y homologaciones

Certificado de aptitud	
• Conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS)	Sí
• Homologación UL	Sí
• aplicaciones ferroviarias según EN 50155	No
Norma para cableado estructurado	Cat5

## Más información / Enlaces a Internet

Enlace de Internet	
• a la página web: Guía de selección SIMATIC NET SELECTION TOOL	<a href="http://www.siemens.com/snst">http://www.siemens.com/snst</a>
• a la página web: Comunicación industrial	<a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a>
• a la página web: Industry Mall	<a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a>
• a la página web: Centro de información y descarga	<a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a>
• a la página web: Archivo gráfico	<a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a>
• a la página web: CAx-Download-Manager	<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>
• a la página web: Industry Online Support	<a href="http://support.automation.siemens.com">http://support.automation.siemens.com</a>

Última modificación: 27/08/2019