

Armario CEM IP40 AI x An x P = 2200 x 600 x 600 para instalación independiente con paredes laterales, IP40



Figura similar

La versión	
Nombre comercial del producto	SIVACON
Designación del producto	armario CEM
Forma de instalación	instalación independiente
Tipo de superficie	armazón y elementos de envoltura galvanizados, exterior de los elementos de envoltura con recubrimiento de polvo
Tipo de producto / ejecución CEM	Sí
Tipo de armario eléctrico / Versión del PC	No
Tipo de armario eléctrico / Versión del panel de mando	No
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP40
Apto para incorporar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para dimensiones en pulgadas</li> </ul>	10 pulgadas, 17 pulgadas, 19 pulgadas, 21 pulgadas, 23 pulgadas, 24 pulgadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>para dimensionamientos métricos</li> </ul>	M8
Aptitud para uso / para uso al exterior	No

Apariencia	
Código de color RAL	RAL 7032
Color	gris silex
Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• marco desmontable</li> <li>• puerta de ventilación</li> <li>• placa de montaje</li> <li>• puerta trasera</li> <li>• techo inclinado</li> <li>• puerta transparente</li> <li>• placa de montaje ajustable en profundidad</li> </ul>	No No No No No No No
Número de cerraduras	1
Número de puertas	1

Diseño Mecánico	
Altura	2 200 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	600 mm
Número de módulos de altura / para la altura de montaje	43
Tipo de fijación	posición vertical
Tipo de fijación / Montaje en bastidor de 19"	Sí
Peso neto	145 kg
Material	acero

Certificados	
Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según EN 61346-2</li> </ul>	U

<b>General Product Approval</b>	<b>other</b>
---------------------------------	--------------

[Miscellaneous](#)



## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF2266-4ES>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF2266-4ES>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2266-4ES](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2266-4ES)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>