

SIVACON, Armario, caja vacía, según IEC 62208, IP40, Al: 2000 mm, An: 1000 mm, P: 1000 mm



### La versión

Nombre comercial del producto	SIVACON
Designación del producto	Armario vacío
Tipo de producto	según IEC 62208
Tipo de superficie	pintado con pintura al polvo
Tipo de producto / ejecución CEM	No

### Clase de protección

Grado de protección IP	IP40
Clase de protección del material	Clase de protección 1

### Idoneidad

Apto para incorporar / para dimensionamientos métricos	Sí
<b>Aptitud para integración</b>	
• instalación en superficie	Sí
• Instalación empotrada	No
Aptitud para uso / para uso al exterior	No

### Apariencia

Código de color RAL	RAL 7035
---------------------	----------

Color	gris claro
-------	------------

### Detalles del producto

Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• puerta de ventilación</li> <li>• placa de montaje</li> <li>• puerta trasera</li> <li>• puerta transparente</li> <li>• placa de montaje ajustable en profundidad</li> </ul>	<p>No</p> <p>Sí</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>Sí</p>
Propiedad del producto / de la caja / carcasa disponible en hilera	No

### Número

Número de cerraduras	0
Número de puertas	2

### Diseño Mecánico

Altura	2 000 mm
Anchura	1 000 mm
Profundidad	1 000 mm
Tipo de fijación	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje en bastidor de 19"</li> <li>• montaje en base</li> <li>• montaje en pared</li> </ul>	<p>No</p> <p>Sí</p> <p>No</p>
Peso neto	223,32 kg
Material	acero

### Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según EN 61346-2</li> <li>• según IEC 81346-2:2009</li> </ul>	<p>U</p> <p>UC</p>

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF1000-3BS4>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF1000-3BS4>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1000-3BS4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1000-3BS4)

CAX-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>



