

## Hoja de datos

8MF6068-4E

Armario eléctrico estándar 8MF6 Al x An x P = 2000 x 600 x 800  
colocación: individual no ventilado, montado, soldado IP40



Figura similar

### La versión

Nombre comercial del producto	SIVACON
Designación del producto	armario de sistema estándar
Forma de instalación	instalación independiente
Tipo de superficie	con recubrimiento de polvo
Tipo de producto / ejecución CEM	No
Tipo de armario eléctrico / Versión del PC	No
Tipo de armario eléctrico / Versión del panel de mando	No

### Clase de protección

Grado de protección IP	IP40
Apto para incorporar	
• para dimensiones en pulgadas	10 pulgadas, 17 pulgadas, 19 pulgadas, 21 pulgadas, 23 pulgadas, 24 pulgadas
• para dimensionamientos métricos	M8
Aptitud para uso / para uso al exterior	No

### Apariencia

Código de color RAL	RAL 7032
Color	gris silex
Componente del producto	
• marco desmontable	No
• puerta de ventilación	No
• placa de montaje	No
• puerta trasera	No
• techo inclinado	No
• puerta transparente	No
• placa de montaje ajustable en profundidad	No
Número de cerraduras	1
Número de puertas	1

#### Diseño Mecánico

Altura	2 000 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	800 mm
Número de módulos de altura / para la altura de montaje	38
Tipo de fijación	posición vertical
Tipo de fijación / Montaje en bastidor de 19"	Sí
Peso neto	120 kg
Material	acero

#### Certificados

Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	U
General Product Approval	Declaration of Conformity
	other



[Miscellaneous](#)

#### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF6068-4E>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF6068-4E>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF6068-4E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6068-4E)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>