



Cargador de viaje, USB tipo C™, 45 W



Manual de usuario 31812

El cargador de viaje USB tipo C™ le permite cargar todos sus dispositivos (ordenadores portátiles, tabletas, smartphones, baterías externas, altavoces, etc.). Puede utilizarse en más de 100 países gracias a los tres tipos de enchufe que incluye (UE/EEUU/RU). Y tiene la función Power Delivery 2.0 (suministro de energía).

El puerto de carga USB C puede utilizarse para cargar ordenadores portátiles (máx. 45 W). Los dos puertos USB A pueden utilizarse para cargar de forma rápida y eficiente los demás dispositivos móviles (tabletas, smartphones, cámaras, altavoces, baterías externas, etc.). Es el compañero perfecto para utilizar en casa, en la oficina o cuando viaja.

Características del producto:

1. Carga rápida con hasta 45 W de potencia.
2. La solución perfecta para:
Apple Macbook, Dell, HP, Google Chromebook, Lenovo, Acer, Asus y otros dispositivos que utilicen USB C Power Delivery 2.0.
3. Práctico para utilizarlo en viajes con sus enchufes de CA intercambiables para diferentes países.
4. Carga simultáneamente dispositivos USB C y USB A.
5. Uso universal con la entrada de CA de 100-240 V.
6. Múltiples funciones de seguridad: protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuito y protección contra sobret temperatura.

(Todos los nombres comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios).


Especificaciones del producto:

Entrada:	CA 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Salida USB C:	CC 5 - 20 V 3 A (máx.)
Salida USB A:	CC 5 V 3 A (máx.)
Alimentación:	45 W (máx.)
Tamaño:	69 x 67 x 32 mm
Peso:	135 g


Contenido del Paquete:

- 1 adaptador para carga USB C
- 3 enchufes (UE/EEUU/RU)
- 1 cable USB C
- 1 guía de usuario

Diagrama del producto:



Instrucciones de funcionamiento:



1. Conecte el cargador de viaje directamente a la toma de corriente.
2. Cuando quiera cargar sus dispositivos USB C, conecte el cable USB C en el puerto de salida USB C del cargador y el otro extremo en el puerto de alimentación del ordenador portátil.
3. Cuando quiera cargar iPad/tabletas y teléfonos móviles, conecte su dispositivo al puerto USB A.

Precaución: Este adaptador soporta una potencia máxima de 45 W. Si la potencia empleada supera los 45 W, el adaptador activará su protección contra sobrecarga. Cuando vuelva a conectarlo retomará su funcionamiento normal.



Notas:

Por favor, lea este manual y sus instrucciones cuidadosamente antes de usar. No nos hacemos responsables de ningún daño causado por uso indebido o negligente.

Información importante de seguridad:

Las siguientes directrices son para ayudarle a utilizar el adaptador de corriente de forma segura, para garantizar su seguridad personal y reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones.

1. No conecte un cable enredado al cargador.
2. No coloque el dispositivo cerca de elementos que desprendan calor.
3. No doble los pines del enchufe.
4. Si nota un sonido o un olor extraño o humo, desconecte inmediatamente el cargador.
5. No desmonte ningún componente (podría ser la causa de incendio o descargas eléctricas)
6. Asegúrese de conectar el producto firmemente.
7. Asegúrese de utilizar un cable en perfecto estado. (de lo contrario, podría ser la causa de incendio o descargas eléctricas)
8. No coloque el producto sobre una cama, bolsa o en el interior de un armario ya que la ventilación sería deficiente.
9. Limpie siempre el producto con un paño suave y seco.
(el agua puede ser la causa de descargas eléctricas)
10. Mantenga limpio el enchufe (la suciedad puede causar cortocircuitos y fuego)
11. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
12. Desenchufe el cargador si no utiliza el producto durante un tiempo prolongado.
(podría ser la causa de calentamiento, incendio y descargas eléctricas)