

Armario estándar 8MF2 Al x An x P = 1800 x 600 x 800 colocación:  
individual no ventilado, montado, soldado IP54



Figura similar

| La versión                                             |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre comercial del producto                          | SIVACON                                                                            |
| Designación del producto                               | armario de sistema estándar                                                        |
| Forma de instalación                                   | instalación independiente                                                          |
| Tipo de superficie                                     | con recubrimiento de polvo                                                         |
| Tipo de producto / ejecución CEM                       | No                                                                                 |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del PC             | No                                                                                 |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del panel de mando | No                                                                                 |
| Clase de protección                                    |                                                                                    |
| Grado de protección IP                                 | IP54                                                                               |
| Apto para incorporar                                   | 10 pulgadas, 17 pulgadas, 19 pulgadas, 21 pulgadas, 23 pulgadas, 24 pulgadas<br>M8 |
| • para dimensiones en pulgadas                         |                                                                                    |
| • para dimensionamientos métricos                      |                                                                                    |
| Aptitud para uso / para uso al exterior                | No                                                                                 |
| Apariencia                                             |                                                                                    |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Código de color RAL                         | RAL 7032   |
| Color                                       | gris silex |
| Componente del producto                     |            |
| • marco desmontable                         | No         |
| • puerta de ventilación                     | No         |
| • placa de montaje                          | No         |
| • puerta trasera                            | No         |
| • techo inclinado                           | No         |
| • puerta transparente                       | No         |
| • placa de montaje ajustable en profundidad | No         |
| Número de cerraduras                        | 1          |
| Número de puertas                           | 1          |

| Diseño Mecánico                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Altura                                                  | 1 800 mm          |
| Anchura                                                 | 600 mm            |
| Profundidad                                             | 800 mm            |
| Número de módulos de altura / para la altura de montaje | 34                |
| Tipo de fijación                                        | posición vertical |
| Tipo de fijación / Montaje en bastidor de 19"           | Sí                |
| Peso neto                                               | 100 kg            |
| Material                                                | acero             |

| Certificados                    |                                  |              |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Designaciones de referencia     |                                  |              |
| • según EN 61346-2              | U                                |              |
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>other</b> |



[Miscellaneous](#)

| Más información                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)</b><br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                                                       |
| <b>Industry Mall (sistema de pedido online)</b><br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF2868-5E">https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF2868-5E</a>                                                    |
| <b>Service&amp;Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)</b><br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF2868-5E">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF2868-5E</a>                                                        |
| <b>Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)</b><br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2868-5E">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2868-5E</a> |
| <b>CAX-Online-Generator</b><br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                                                                                            |

