



INSTA-Schütz mit 3 Schließern+1 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 40A
Ansteuerung AC 24V

| Ausführung | |
|---|--|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | Insta Schütz |
| Ausführung des Produkts | 3 Schließer 1 Öffner |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC |
| Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung | AC |
| Versorgungsspannung | |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | |
| • minimal | 440 V |
| • maximal | 440 V |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Schaltvermögen | |
| Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast | 4 000 W |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 4 W |
| Strom | |
| Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert | 40 A |
| Steuerstromkreis | |
| Steuerspeisespannung | |
| • Bemessungswert | 24 V |
| • Bemessungswert / maximal | 24 V |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung | Nein |
| Anzahl der Öffner | 1 |
| Anzahl der Schließer | 3 |
| Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen | Ja |
| Anschlüsse | |
| Einbau- bzw. Montagehinweis | Zur Gewährleistung der Wärmeableitung sind Distanzstücke einzuplanen |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 54 mm |
| Tiefe | 71 mm |
| Einbautiefe | 0 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 3 |
| Nettogewicht | 398 g |


[Sonstige](#)
[Sonstige](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Sonstige

[Umweltbestätigung](#)
[Bestätigungen](#)
[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5841-2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5841-2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5841-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



