

!!! Producto a extinguir El sucesor preferente es 3RQ2000-2BW00.
Relé de interfaz en carcasa industrial 2 conmutados Rango amplio de tensión de 24 V a 240 V AC/DC Borne de resorte



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Relé de interfaz en caja industrial
Denominación del tipo de producto	3RS18
Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP20
Comportamiento de conmutación	monoestable
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Designaciones de referencia según EN 61346-2	K
Tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC	
• con 50 Hz	24 ... 240 V
• con 60 Hz	24 ... 240 V
Tensión de alimentación del circuito de mando 1	
• con DC	24 ... 240 V
Tipo de bobina de relé	con polaridad

Componente del producto zócalo enchufable	No
---	----

Circuito de corriente secundario

Número de contactos NC para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares	0
Número de contactos conmutados	
• para contactos auxiliares	2

Circuito de corriente principal

Tipo de corriente	AC/DC
-------------------	-------

Salidas

Intensidad máxima admisible del relé de salida con AC-15	
• con 250 V con 50/60 Hz	3 A
Intensidad máxima admisible del relé de salida con DC-13	
• con 24 V	1 A
• con 125 V	0,2 A





Conexiones/ Bornes

Tipo de conexión eléctrica	conexión por resorte
----------------------------	----------------------

Instalación/ fijación/ dimensiones

Tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
Altura	94 mm
Anchura	22,5 mm
Profundidad	91 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC  UL	 EAC  CE EG-Konf.	Miscellaneous Miscellaneous

other

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2BW00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2BW00>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RS1800-2BW00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-2BW00&lang=en



Última modificación:

04/09/2019