

Contactor INSTA 0/1 automático con 4 contactos NA Contacto para AC 230V, 400V 25A Control AC 230V



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Contactores de instalación
Tipo de producto	4 NA
Tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
Tipo de corriente / para mando	CA
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	25 A
Tensión de empleo / valor asignado	
• mín.	440 V
• máx.	440 V
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20
Capacidad de conmutación	
Poder de corte, potencia activa / con carga de lámparas incandescentes	2 000 W
Disipación	

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	2,2 W
---	-------

### Circuito principal

Intensidad de empleo / valor asignado	25 A
---------------------------------------	------

### Corriente de control

Tensión de alimentación del circuito de mando	
• valor asignado	230 V
• valor asignado / máx.	230 V

### Detalles del producto

Componente del producto / corredera para conmutación manual	Sí
Ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí

### Número

Número de contactos NC	0
Número de contactos NA	4

### Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	71 mm
Profundidad de montaje	64 mm
Número de módulos de anchura	2
Peso neto	261 g

### Certificados

Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	Q
• según IEC 81346-2:2009	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TT5830-6>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TT5830-6>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5830-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5830-6)

CAX-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>



