

Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla, NH0,
Entrada: 100 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, indicador de
fusión superior



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible SITOR
Tipo de producto	con cuchillas de contacto
Tipo de indicador de fusión	Señalizador frontal
Tipo de contacto	con cuchillas, plateadas
Tipo de cartucho fusible	SITOR, tipo NH

Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH0
Clase de servicio del cartucho fusible	aR
Factor de carga alternante (WL)	0,9

La tensión de alimentación	
Tipo de corriente	AC/DC
Corriente / con AC / valor asignado	100 A
Tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valor asignado • con DC 	1 000 V 440 V

Capacidad de conmutación

Poder de corte, corriente	
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 60947-2 / valor asignado 	100 kA
Disipación	
Pérdidas [W]	24 W
Pérdidas [W]	24 W
<ul style="list-style-type: none"> con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo máx. 	24 W
Detalles del producto	
Descripción del producto	sin intercambiabilidad
Diseño Mecánico	
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20 ... +50 °C
Categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa
Certificados	
Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> según EN 61346-2 según IEC 81346-2:2009 	F F
General Product Approval	other

[Miscellaneous](#)



CCC



UR

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NE4121>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NE4121>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4121

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



