

ALPHA 630, armario de pie, Flat pack, IP43, Clase de protección 2,  
Al: 1900 mm, An: 1300 mm, P: 210 mm, RAL 7035



| La versión   |                            |
|--|----------------------------|
| Nombre comercial del producto  | ALPHA 630                  |
| Designación del producto   | armario de pie             |
| Tipo de producto   | Flat pack                  |
| Acabado de la superficie   | con recubrimiento de polvo |
| Clase de protección  |                            |
| Grado de protección IP   | IP43                       |
| Aptitud para interacción / protección contra rayos   | Sí                         |
| Aptitud para uso / para uso al exterior  | No                         |
| Apariencia   |                            |
| Código de color RAL  | RAL 7035                   |
| Componente del producto  |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• entrada de cable</li> <li>• placa de montaje</li> </ul> | <p>Sí</p> <p>No</p>        |
| Ampliación del producto / opcional / Montaje contiguo  | Sí                         |
| Diseño Mecánico  |                            |
| Altura   | 1 900 mm                   |
| Anchura  | 1 300 mm                   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Profundidad            | 210 mm |
| Profundidad de montaje | 210 mm |
| Peso neto              | 75 kg  |
| Material / de la caja  | Acero  |

## Certificados

### Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

U

UC

|                                 |                                  |                          |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>Test Certificates</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

## other

[Miscellaneous](#)

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8GK1312-8KK52>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8GK1312-8KK52>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1312-8KK52](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1312-8KK52)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



