



DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Serienschalter, 10A 250
Schuko-Steckdose m. Klappdeckel 10/16A 250V, 66x 151mm

Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Produkt-Bezeichnung	Schuko-Steckdose
Ausführung des Produkts	Taster
Ausführung der Steckdose	SCHUKO
Ausführung des Betätigungselements	Wippe/Taste
Ausführung des Schalters	Serienschalter
Allgemeine technische Daten	
Montageart	Befestigung mit Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	10 A
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert • der Steckdose / Nennwert 	10 A 16 A
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	glänzend
RAL-Farbnummer	7035
Farbe	grau
Produktdetails	
Produktbestandteil / integriert / Leuchtmittel	Nein
Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"> • halogenfrei • transparent 	Ja Nein
Anzahl	
Anzahl der Steckdosen	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	151 mm
Breite	66 mm
Tiefe	54 mm
Befestigungsart	Aufputz
Einbaulage	vertikal

Material / des Gehäuses		Kunststoff	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	



[Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TA4815>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TA4815>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TA4815

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



