

!!! Producto a extinguir El sucesor preferente es 3RQ2000-2BW00.  
Relé de interfaz en carcasa industrial 2 conmutados Tensión combinada 24 V y 110-120 V AC/DC Borne de resorte



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Relé de interfaz en caja industrial
Denominación del tipo de producto	3RS18
<b>Datos técnicos generales</b>	
Grado de protección IP	IP20
Comportamiento de conmutación	monoestable
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Designaciones de referencia según EN 61346-2	K
Tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con 50 Hz valor asignado</li> <li>• con 50 Hz</li> <li>• con 60 Hz valor asignado</li> <li>• con 60 Hz</li> </ul>	<p>24 V</p> <p>110 ... 120 V</p> <p>24 V</p> <p>110 ... 120 V</p>
Tensión de alimentación del circuito de mando 1	

• con DC valor asignado	24 V
Tipo de bobina de relé	con polaridad
Componente del producto zócalo enchufable	No

Circuito de corriente secundario	
Número de contactos NC para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares	0
Número de contactos conmutados	
• para contactos auxiliares	2

Circuito de corriente principal	
Tipo de corriente	AC/DC

Salidas	
Intensidad máxima admisible del relé de salida con AC-15	
• con 250 V con 50/60 Hz	3 A
Intensidad máxima admisible del relé de salida con DC-13	
• con 24 V	1 A
• con 125 V	0,2 A

Conexiones/ Bornes	
Tipo de conexión eléctrica	conexión por resorte

Instalación/ fijación/ dimensiones	
Tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
Altura	94 mm
Anchura	22,5 mm
Profundidad	91 mm

#### Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CCC



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2BQ00>

**Generador CAX online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2BQ00>


**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RS1800-2BQ00>


**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RS1800-2BQ00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-2BQ00&lang=en)



Última modificación:



04/09/2019