

Base portafusibles NH Tamaño 2L 400A 1000V para aplicaciones fotovoltaicas



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Sistema de fusibles NH
Tipo de rosca / del tornillo de conexión	M10
Tipo de producto	Bases NH 3NH
Datos técnicos generales	
Número de polos	1
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH2L
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	400 A
Tensión de alimentación	
• con DC	1 000 V
Electricidad	
corriente nominal I_n / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	368 A
Detalles del producto	
Componente del producto / Dispositivo de giro	Sí
Poder de corte corriente de cortocircuito límite (I_{cu})	

- con DC / valor asignado

25 kA

Conexiones

Par de apriete / con bornes de tornillo	20 N·m
Tipo de conexión eléctrica	para montaje en placa
<ul style="list-style-type: none"> • para circuito principal 	conexión plana

Diseño Mecánico

Altura	326 mm
Anchura	83 mm
Profundidad	144 mm
Tipo de fijación	montaje fijo
Tipo de fijación	
<ul style="list-style-type: none"> • montaje sobre barra 	No
Peso neto	1 724 g

Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 81346-2:2009 	F

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH7360-4>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH7360-4>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7360-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Baugröße	Maße a1 mm	a2	b	c	d	e	f	g
1	71,3	71,3	266	230	67	124	316,4	317,7
1L	71	75	306	270	73	130	362	313
2L	79	83	326	296	87	144	390	336
3L	93	97	341	311	101	158	418	360
1XL	71	76	325	289	73	124	380	332
2XL	79	83	341	311	87	144	410	354