



ASIsafe básico monitor de seguridad 1 F-RO 1 circuito de habilitación IP20, con conexión de tornillo bornes desmontables relé de salida seguro Tiempo de reacción máx. 50 ms Monitor tipo 1, Versión 3 aplicable hasta categoría 4 (EN954-1) hasta PL e (EN ISO 13849-1) hasta SIL 3 (IEC 61508)

Figura similar

Datos técnicos generales:

Tipo de producto		monitor de seguridad, versión especial
Protocolo soportado Protocolo AS-Interface		Sí
Tipo		1 circuito de habilitación
Número de circuitos de habilitación		1
Tiempo de reacción máx.	ms	50
Tipo de conexión eléctrica de las entradas y salidas		conexión por tornillo
Corriente asignada de servicio Ie		
• AC-12, 50/60 Hz 250 V	A	3
• AC-15, 50/60 Hz		
— 115 V	A	3
— 230 V	A	3
• DC-12 (DC-1) 24 V	A	3
• DC-13 (DC-11)		
— 24 V	A	1
— 115 V	A	0,1
— 230 V	A	0,05

Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750		A
Designaciones de referencia según EN 61346-2		F







Condiciones ambiente:

Temperatura ambiente		
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +60
• durante el almacenamiento	°C	-30 ... +70
Grado de protección IP		IP20

Datos mecánicos:

Anchura	mm	45
Altura	mm	108
Profundidad	mm	120
Tipo de fijación		tornillos / perfil DIN

Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
 CSA	 UL		 RCM
		 Type Examination Certificate	 EG-Konf.

Declaration of Conformity	Shipping Approval
Miscellaneous	 ABS
	 LRS
	 PRS
	 RINA
	 RMRS

other
Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1AE04-1CA0>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RK1105-1AE04-1CA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1105-1AE04-1CA0&lang=en



Última modificación:

13/09/2019