


Disparador de mínima tensión disparador auxiliar 380 V AC/ 50 Hz para interruptor automático tamaño S00...S3 !!! Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RV2



Datos técnicos generales

Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	disparador de mínima tensión
Tamaño constructivo del interruptor automático	S00, S0, S2, S3
Aptitud para uso	guardamotor
Grado de protección IP frontal	IP20
Tipo de protección contra cortocircuito	fusible
Grado de contaminación	3
Tensión de aislamiento valor asignado	690 V
Tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 valor asignado	690 V
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento • durante el funcionamiento 	<p>-50 ... +80 °C</p> <p>-20 ... +60 °C</p>
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	F
Designaciones de referencia según EN 61346-2	F

Circuito de corriente secundario

Número de contactos NC para contactos auxiliares conmutación instantánea	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares conmutación instantánea	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares contacto en avance	0
Número de contactos conmutados de los contactos auxiliares conmutación instantánea	0

Circuito de control/ Control por entrada






Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 <ul style="list-style-type: none"> — valor inicial asignado — valor final asignado 	50 Hz 60 Hz
Tensión de alimentación del circuito de mando	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 <ul style="list-style-type: none"> — con AC — con 50 Hz valor asignado 	380 V

Instalación/ fijación/ dimensiones

Tipo de fijación	fijación por abroche
Anchura	18,5 mm
Altura	90 mm
Profundidad	68 mm

Certificados/Homologaciones

Certificado de aptitud	CE / UL / CSA
------------------------	---------------

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval
 CSA  UL  EAC	Type Test Certificates/Test Report	 LRS  RMRS

other

[Confirmation](#)



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV1902-1AQ0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1902-1AQ0>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV1902-1AQ0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1902-1AQ0&lang=en



Última modificación:

11/09/2019