

elemento fusible DIAZED 690 V para protección de cables y conductores clase de servicio gG tamaño DIII, E33, 50 A



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Fusible DIAZED
Tipo de producto	para protector de cable y línea
Tipo de cartucho fusible	Cartuchos fusibles DIAZED
Datos técnicos generales	
Clase de característica de disparo	otros
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	DIII
Clase de servicio del cartucho fusible	gG
Curva característica/característica de corriente de paso	DS_5SD_DIII_690_gG_50
interruptor automático / tipo básico	5SD8
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	50 A
Tensión de alimentación	
• con DC	600 V
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados

Capacidad de conmutación

Poder de corte, corriente	
• con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado	8 kA
• según IEC 60947-2 / valor asignado	50 kA

Disipación

Pérdidas [W]	4,6 W
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	4,6 W

Electricidad

corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	47,5 A
Característica de limitación de corriente n.º/energía de corte	DE_5SD_DIII_690_gG_50

Apariencia

Identificador de color del cartucho fusible	blanco
---	--------

Detalles del producto

Descripción del producto	usando tornillo o casquillos de ajuste
--------------------------	--

Diseño Mecánico

Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto	74 g

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-5 ... +40 °C
• durante el almacenamiento	Humedad relativa 90% a 20°C
Categoría medioambiental	hasta 45 °C con 95% de humedad relativa

Certificados

Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	F

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SD8050>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SD8050>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8050

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

