

Accionamiento a distancia básico 230 V AC, 2 mód. Para int. aut., interruptor diferencial, interruptor dif./aut. hasta 3P, interruptor ON/OFF



### La versión

Nombre comercial del producto	SETRON
Tipo de display / LED	No
Tipo de producto	adosable
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / típico	10 000

### La tensión de alimentación

Tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valor asignado</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC / valor asignado / mín.</li> </ul>	177 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC / valor asignado / máx.</li> </ul>	270 V
Grado de protección IP	IP20

### Disipación

Pérdidas [V•A]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en standby</li> </ul>	1 W

### Detalles del producto

Equipamiento del producto / enclavamiento	No
Componente del producto	

• bloque de señalización de fallo	No
• interruptor auxiliar	No
Ampliación del producto	Accionamiento a distancia

Número	
Número de interruptores de señal de fallo	0
Número de reinicios a distancia / por minuto	2
Número de contactos NC	0
Número de contactos NA	0
Número de contactos conmutados	0

Conexiones	
Longitud del cable	
• en el circuito de mando	1 500 m
Sección de conductor conectable	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Par de apriete / con bornes de tornillo	0,2 ... 0,25 N·m
Tipo de secciones de conductor conectables / con cables AWG	14 ... 30

Diseño Mecánico	
Altura	90 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	188 g
• durante el funcionamiento	-25 ... +45 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +55 °C

Certificados	
<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>



[Miscellaneous](#)

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3054>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3054>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3054](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3054)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



