



DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, Kreuzschalter 10A 250V

Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Art des Installationsschalters / Drehschalter	Nein
Art des Leuchtmittels	ohne Beleuchtung
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung des Betätigungselements	Wippe/Taste
Allgemeine technische Daten	
Bauart des Schalters	Kreuzschalter
Montageart	Unterputz
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	10 A
Strom	
Schaltstrom / für Leuchtstofflampen	10 A
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Beschriftungsfeld	Nein
• Meldekontakt	Nein
• Tastschalter	Nein
Produkteigenschaft / halogenfrei	Ja
Anzahl	
Anzahl der Betätigungswippen	1
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckklemme
Mechanischer Aufbau	
Höhe	70 mm
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen und Schraube
Material / des Gehäuses	Metall



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TA2117>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TA2117>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TA2117](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TA2117)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



