



ZEROSMOG GUARD 2 KIT2 ALFA

UNIDAD DE FILTRACIÓN DE DOBLE USUARIO CON MANGUERAS, VÁLVULA DE CIERRE DE MONTAJE EN ESCRITORIO Y ALFA 142 W, 230 V

Nº DE PEDIDO: FT91026699



¡El aire limpio es un derecho de los trabajadores!

Respire tranquilo en un entorno limpio, durante todo el día. Las nuevas unidades de extracción de humos bajo superficie Weller ZeroSmog Guard

- > Unidad de filtración de doble usuario 142 W, 230V
- > Filtración del más alto nivel - para un aire más limpio y saludable
- > Filtración de partículas y gases de alta eficacia
- > Eliminación de olores durante la soldadura
- > Potente ventilador que mantiene la presión de aspiración durante toda la vida útil del filtro
- > Gran caudal para recoger todo el humo
- > Supervisión del estado del filtro para garantizar un cambio de filtro a tiempo
- > Barra luminosa brillante que indica el estado de la unidad de extracción
- > Silencioso - el nivel de ruido más bajo del mercado
- > Fácil cambio del filtro principal y del prefiltro
- > Bajo mantenimiento
- > Interruptor de encendido/apagado de fácil acceso
- > Conserva el sistema de manguera Weller Easy-Click 60

+ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

> AIRE LIMPIO Y SALUDABLE

Proporciona una calidad de aire superior gracias a la filtración de alta eficacia de partículas y gases de soldadura con una gran superficie filtrante (filtro de partículas HEPA H13, carbón activado y permanganato potásico).

> EXPERIENCIA SUPERIOR

El nivel de ruido más bajo del mercado garantiza un entorno de trabajo saludable, agradable y cómodo.

> CAMBIO DE FILTRO RÁPIDO Y SENCILLO

Garantiza la comodidad del usuario con sustituciones rápidas y sin complicaciones tanto del prefiltro como del filtro principal.

> DISEÑO COMPACTO

Ahorra espacio con un diseño compacto, ideal para un solo usuario.

> EXTRACCIÓN POTENTE

El robusto soplador mantiene una presión de aspiración suficiente durante toda la vida útil del filtro, garantizando un alto caudal para capturar todo el humo con eficacia.

> MÁXIMO CONTROL

Supervisión del estado del filtro para garantizar los cambios oportunos, ya que un filtro lleno no puede limpiar el aire con eficacia.

> ESTACIONES

de soldadura Weller (WT, WX, Wxsmart) -PC

> EGURO ESD



ÁMBITO DE SUMINISTRO

- Boquillas ZeroSmog Guard 2, 230V
1 x filtro principal (HEPA H13 y carbón activado + permanganato de potasio)
5 x Prefiltros
2 boquillas ALFA
2 x Manguera 0F10
2 x Válvula de cierre WFFV
2 x Manguera flexible de 3m



DATOS TÉCNICOS ESTACION DE ZEROSMOG GUARD 2

Dimensiones L x W x H (mm)	270 x 336 x 435
Dimensiones L x W x H (inch)	10.63 x 13.23 x 17.13
Peso aproximadamente Aprox.	9,5
Tensión de red (V/Hz)	(220-240V~) 50/60 Hz
Nivel sonoro a 1 m de distancia	< 70 dBA
Consumo de potencia (W/V)	142 W (220-240V~)
Vacío máx. (Pa/V)	2250
Caudal máx. (m³/h)	100
Filtro previo	Filtro de pre-fibra de vidrio ePM1-75% según ISO16890
Filtro compacto	Juego de filtros estándar ZeroSmog Guard Kit (FT91000048) Juego de filtros de gas de banda ancha ZeroSmog Guard (FT91000049) Juego de filtros para adhesivos ZeroSmog Guard (FT91000051)
¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!	

