

TECHNAXX®
GERMANY

7" Car Play z ekranem dotykowym TX-320

Transmisja AUX lub FM do radia samochodowego





AUX



MicroSD



AV IN



USB-C

 Szybka i łatwa instalacja  Bezprzewodowy Car Play / Android Auto  Duży pojemnościowy wyświetlacz dotykowy  Wyjście AUX lub transmisja dźwięku FM  Karta MicroSD o pojemności do 128 GB  Bluetooth V5.0



- Bezprzewodowy Car Play / Android Auto przez BT/ WiFi
- Duży pojemnościowy wyświetlacz dotykowy 7" (17,78 cm)
- Wyjście AUX lub bezprzewodowa transmisja dźwięku FM do radia samochodowego
- Wbudowany głośnik
- Mocowanie na szybie przedniej i desce rozdzielczej
- Karta MicroSD do 128GB
- Zakres FM od 87,5 do 108MHz
- Bluetooth V5.0
- Zasilanie DC12/24V

Specyfikacje techniczne:

- Odległość WiFi: Do 10m
 - Protokół WiFi: IEEE 802.11 b/g/n/ac
 - Częstotliwość transmisji WiFi: 2,4 GHz; 5 GHz
 - Maksymalna moc wyjściowa promieniowania WiFi: 40mW, 16mW
 - Bluetooth: Wersja 5.0 / ~10m odległości
 - Protokół BT: BR, EDR, BLE
 - Częstotliwość nadawania BT: 2,4 GHz
 - Maksymalna moc wyjściowa promieniowania BT: 2,5 mW
 - Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz
 - Maksymalna moc wyjściowa promieniowania FM: 50 µW
 - Wejście (zasilacz): DC 12/24 V (gniazdo zapalniczki)
 - Wyjście (zasilacz): Współdzielenie portów USB-C i USB-A 5 V/2 A
 - Wyjście AUX: Gniazdo 3,5 mm
 - Wejście AV: Gniazdo 2,5 mm
 - Karta MicroSD: Maks. 128 GB klasa 10 U1
 - Format MicroSD: FAT32 do 32 GB; exFAT do 128 GB
 - Tworzywo: ABS
 - Waga / Wymiary: 254 g / (dł.) 19,0 x (szer.) 11,1 x (wys.) 3,7 cm
- Zgodność:** Apple Car Play & Android Auto, Języki: EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, CZ, NL, TR

Zawartość pakietu: 7" Car Play z wyświetlaczem dotykowym TX-320, Zasilacz (USB-A; USB-C (1,5 m), Kabel AUX (1 m), uchwyt montażowy, instrukcja obsługi

Numer pozycji: 5242

