



## Description du produit :

WAGO-I/O-PRO 32 est un outil de programmation et de visualisation destiné à piloter des installations. Grâce à ce logiciel on développe des applications d'automatisme pour les contrôleurs de bus de terrain programmables de WAGO-I/O-SYSTEM 750.

WAGO-I/O-PRO fonctionne en respectant la norme CEI 61131-3. Cette norme décrit les exigences relatives à un système de programmation. Les langages de programmation GRAFCET (SFC), Langage structuré (ST), Schéma à contacts (LD), Diagramme de Blocs Fonctionnels (FDB), Liste d'instructions (IL) sont supportés par WAGO-I/O-PRO. Il est possible de choisir pour chaque utilisation le langage de programmation approprié.

Grâce à ses fonctions de programmation étendues, le logiciel remplit les exigences croissantes du développement du programme de commande, comme par exemple la possibilité de réemploi et la création de blocs fonctionnels.

- Traduction performante entre les langages de programmation
- Déclaration automatique des variables
- Gestion de bibliothèque

En outre, des fonctions de test et de diagnostic intégrées facilitent et accélèrent le développement de l'opération lors de la création des projets d'automatisation.

- Indication d'état en ligne dans le code de programmation
- Simulation hors ligne



- Visualisation intégrée des données
- Enregistrement et représentation graphique des variables du projet

WAGO-I/O-PRO CAA offre la possibilité, en plus des produits CODESYS-Automation-Alliance de WAGO, de programmer également des produits d'autres fabricants de CoDeSys-Automation-Alliance.

## Données

### Configuration requise

Systèmes d'exploitation supportés	Windows XP (à partir de SP3) Windows 7
Processeur	1-GHz ou plus, avec 32 Bits (x86) ou 64 Bits (x64)
Mémoire	min. 1 GB RAM, 2 GB RAM recommandés
Hard disk storage	min.300 MB
Résolution graphique	min. 1024 x 786, 1280 x 1024 recommandés
Configurations spéciales requises	Open serial interface; CD-ROM and Mouse required

## Delivery

Type de livraison	Fichier d'installation (CD-ROM)
Inclus dans la livraison :	CD-ROM avec logiciel et câble de communication réf. 750-923

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454956776
Customs Tariff No.	85234920009

## Téléchargements

### Documentation

#### Manual

WAGO-I/O-PRO, Programming Tool IEC-61131-3 ; Version 2.3 Développement de programmes	May 10, 2012	5,8 MB	Téléchargement
WAGO-I/O-SYSTEM 750 IEC-61850 Solution	V 1.8.0 Jun 8, 2018	PDF 20,3 MB	Téléchargement
WAGO-I/O-PRO, Programming Tool IEC-61131-3 ; Version 2.3 Visualisation	May 10, 2012	1,9 MB	Téléchargement
WAGO-I/O-PRO, Programming Tool IEC-61131-3 ; Version 2.3 First steps	May 10, 2012	PDF 75,0 kB	Téléchargement

#### Quick-Start Guide

WAGO-I/O-SYSTEM 750



IEC-61850 Solution	V 1.8.0 Jun 8, 2018	PDF 20,3 MB	Téléchargement
--------------------	------------------------	----------------	----------------

Programmable fieldbus controller for telecontrol applications IEC 60870 Quick-Start Guide	May 10, 2012	1,5 MB	Téléchargement
--	--------------	--------	----------------

**Bid Text**

759-333/000-923 IO, Software	Nov 3, 2017	DOC 29,2 kB	Téléchargement
---------------------------------	-------------	----------------	----------------

**Compatibility Information**

WAGO-I/O-PRO, Programming Tool IEC-61131-3 ; Version 2.3 Compatibility notes 759-333	Feb 10, 2015	PDF 366,5 kB	Téléchargement
---	--------------	-----------------	----------------

Programmable fieldbus controller for telecontrol applications IEC 60870 Interoperability	May 10, 2012	PDF 225,3 kB	Téléchargement
---	--------------	-----------------	----------------

**System Description**

Software – General Product Information	Jun 2, 2017	PDF 293,8 kB	Téléchargement
--	-------------	-----------------	----------------

**Engineering-Software**

**Configuration and Commissioning Software**

WAGO-IO-PRO Demo Version / 750, 758 and 762 Series	2.3.9.55 Apr 18, 2018	ZIP 108,3 MB	Téléchargement
--	--------------------------	-----------------	----------------

Sous réserve de modifications.