


**Accessoires
ERME 10² SPX 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	ERME 10 ² SPX 4
Référence	1119030000
Version	Accessoires, Support de couteaux, 10mm ²
GTIN (EAN)	4032248948420
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Accessoires ERME 10² SPX 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	52 mm	Largeur (pouces)	2,047 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Profondeur	11,2 mm	Profondeur (pouces)	0,441 inch
Poids net	25 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Couleur	gris	Section de raccordement du conducteur, max.	10 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,08 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC000161	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-01-90-90		

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN
Données techniques	WSCAD