Fiche de données

Ethernet industriel
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Prolongateur, version FreeCon pour connecteurs débrochables PushPull Var.4 selon CEI 61076-3-106 en métal

Informations générales de commande

Type	IE-CD-V04PRJ-C-MA
Référence	1122710000
Version	Prise de raccordement, FreeCon, RJ45, Connecteur
GTIN (EAN)	4032248904778
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	243,48 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Cycles d'enfichage	750	Degré de protection	IP65
Matériau de base du boîtier	Profil en aluminium, Couvercle, moulage zinc, nickelé		

Caractéristiques techniques prolongateur RJ45

Catégorie (prolongateur RJ45)	Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)	Charge de courant (prolongateur RJ45)	1 A
Matériau de base du boîtier (prolongateur RJ45)	Zinc injecté sous pression, PA 66	Rigidité diélectrique, contact – blindage, max. (prolongateur RJ45)	≥ 1500 V DC
Rigidité diélectrique, contact - contact, min. (prolongateur RJ45)	≥ 1000 V DC	Résistance d'isolation (prolongateur RJ45)	> 500 MΩ
Résistance de contact (prolongateur RJ45)	≤ 20 mΩ		

Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 4, CEI 60603-7-5	Nº de certificat (cULus)	E316369

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	1 A

Classifications

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Agréments

Agréments	c UL us LISTED
ROHS	Conforme

Date de création 4 juin 2019 13:02:06 CEST

Ethernet industriel
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	DUXR.E316369
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN